

## 瞬間加熱タイプ 熱カシメ機 TH-PH



### 特 徴

日本アビオニクス社製電源搭載  
常時加熱タイプと異なって、カシメ治具  
〈ヒーターチップ〉が瞬時に設定温度まで  
上昇します。カシメ後、治具を押しつけた  
まま強制冷却しますので、仕上り面が良  
く、カシメ強度も増します。レンズカシメ・  
プラスチックカシメ、組立等に最適です。

### 仕 様

電 源	AC100V・5A
エ ア 源	0.5Mpa
ヒーター電源	日本アビオニクス社製
制 御 部	シーケンスプログラム (連続・1 サイクル・単動)
加 圧 時 間	0~60sec
カ シ メ 圧	50~400N
使用時間設定	0~300℃
機械の大きさ	530(W)×470(D)×750(H) (配線含まず)
機 械 重 量	約 55kg

## 手動タイプ 熱カシメ機 TH2-C



### 特 徴

低価格でコンパクトにできているので、  
少量生産や実験に最適です。

### 仕 様

電 源	AC100V・5A
温 度 設 定	0~399℃
温度センサー	熱電対 タイプK
機械の大きさ	160(W)×350(D)×300(H)
電装部の大きさ	140×160×90 (配線含まず)
機 械 重 量	約 5kg

※製品改良のため一部仕様が変わることがあります。

製造元

**カザマエンジニアリング株式会社**

本 社 / 〒394-0055 長野県岡谷市 1571-1(塩嶺林間工業団地)

TEL(0266)23-1610(代)FAX(0266)24-5057

URL <http://www.keg.co.jp>